

## PROMOÇÃO “DUOGEL”

### **Modo de utilização:**

Para um bom rendimento do DUO GEL RTV 200, aconselha-se trabalhar a uma temperatura entre 20°C a 24°C. Deve ser adicionada a mesma quantidade de DUO GEL RTV 200 (A) e DUO GEL RTV 200 (B) em recipiente limpo, de forma a evitar que o produto se estrague.

Mexer bem os dois componentes durante um minuto, sempre no mesmo sentido. Antes de colocar o produto no recipiente, é necessário que o mesmo esteja bem vedado de forma a garantir que o produto não tenha nenhum ponto de fuga.

### **Utilização:**

Ideal para isolamento e protecção de juntas/uniões eléctricas em condições de elevada humidade ou para outras aplicações específicas no sector, tais como telefones, iluminação etc.

### **Vantagens:**

Facilidade de aplicação, aplicação pronta em  $\pm$  30 minutos, possibilidade da reutilização da ligação/installação.

.....

Ref <sup>a</sup>	Tipo	Qtd	P. Liq.
20DUOGEL05L8	2x500 ml	8	*



\*- Consultar os nossos serviços comerciais

Válido até 31/07/2024